

4ArXS HSD 250 W/80

4ArXS HSD | Короткодуговые металлогалогенные лампы с увеличенным сроком службы



Области применения

- Развлечение
- Места проведения зрелищных мероприятий и подсветка объектов архитектуры

Преимущества продукта

- Исключительно большой ресурс



Техническое описание продукта

Technical data


Электрические параметры

| | |
|------------------------|----------|
| Номинальная мощность | 25000 Вт |
| Номинальное напряжение | 920 В |
| Напряжение лампы | 95 В |
| Номинальный ток | 28 А |
| Ток лампы | 28 А |

Фотометрические данные

| | |
|----------------------------|----------|
| Номинальный световой поток | 17000 лм |
| Цветовая температура | 8000 К |

Размеры и вес



| | |
|--------------------------|---------|
| Диаметр | 230 mm |
| Длина | 1080 mm |
| Длина центра нити накала | 55,0 mm |

Срок службы

| | |
|-------------|--------|
| Срок службы | 3000 h |
|-------------|--------|

Дополнительные данные

| | |
|--------|-------|
| Цоколь | GY9.5 |
|--------|-------|

Возможности / мощности

| | |
|-------------------|-------|
| Положение горения | Other |
|-------------------|-------|

Environmental information

Техническое описание продукта

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|------------------------------------|
| Date of Declaration | 05-03-2024 |
| Primary Article Identifier | 4008321625786 |
| Candidate List Substance 1 | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database | No declarable substances contained |

Техническое описание продукта

Советы по безопасности

Из-за высокой яркости, ультрафиолетового излучения и высокого внутреннего давления лампы 4ArXS HSD могут использоваться только в закрытых корпусах, специально разработанных для этой цели. Правильно подобранные фильтры позволяют снизить уровень УФ-излучения до приемлемого уровня. Из треснувшей лампы может выделяться ртуть: необходимо соблюдать особые меры предосторожности. Инструкция по безопасному обращению с лампами предоставляется по запросу и приведена в прилагаемой к лампам брошюре и руководстве пользователя.

Данные для заказа

| Product code | Описание продукта | Упаковка (цена/шт.) | Размеры (длина x ширина x высота) | Объем | Вес брутто |
|---------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------|
| 4008321625786 | 4ArXS HSD 250 W/80 | Folding carton box 1 | 46 mm x 46 mm x 143 mm | 0.30 дм ³ | 54.00 g |
| 4008321625793 | 4ArXS HSD 250 W/80 | Shipping carton box 10 | 245 mm x 105 mm x 165 mm | 4.24 дм ³ | 608.00 g |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ссылки

Более подробную информацию можно найти в брошюрах, которые поставляются по запросу компанией OSRAM:
«Технология и применение металлогалогенных ламп»
«Руководства по ПРА и блокам розжига для металлогалогенных ламп»
«Соответствие требованиям ПРА и блоков розжига»
«У 4ArXS есть это все» – Инновационные металлогалогенные лампы для креативного освещения архитектурных сооружений и освещения с созданием световых эффектов
Компакт-диск 4ArXS HSD

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.