

SIRIUS HRI 140 W RO

SIRIUS HRI | Газоразрядные лампы высокого давления с отражателем

Области применения

- Концертное освещение
- Ночные клубы и дискотеки
- Сцена и театр
- Студийная, теле- и киносъемка
- Объекты архитектуры и индустрии развлечений

Преимущества продукта

- Легкие и компактные рефлекторные лампы
- Идеально подходит для компактных и легких вращающихся голов
- Усовершенствованная конструкция горелки позволяет располагать лампу в любом положении
- Высокая яркость – благодаря очень короткой дуге разряда и высокому давлению внутри колбы
- Яркое освещение для ярких световых эффектов
- Длительный срок службы
- Простая замена лампы
- Стабильные параметры светового потока на протяжении всего срока службы лампы



Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Номинальная мощность	140,00 Вт
Номинальный ток	1,9 А
Напряжение зажигания	2,5 Кв
Номинальное напряжение	70,0 В


Фотометрические данные

Номинальный световой поток	5400 лм
Цветовая температура	9200 К
Индекс цветопередачи Ra	60
Максимальная цветовая температура	9200 К

Светотехнические параметры

Фокусная длина	37.7 mm
Выходная диафрагма, макс	5x3.8 mm

Размеры и вес



Диаметр	46,0 mm
Длина	max. 44 mm
Длина дуги	1,0 mm

Срок службы

Срок службы	6000 h
-------------	--------

Дополнительные данные

Category	CUSTOMIZED
----------	------------

Техническое описание продукта

Возможности / мощности

Положение горения	Любой
Охлаждение	Усиленный
Working distance	37.7 mm

Сертификаты и Стандарты

EEI – Класс энергоэффективности	A
---------------------------------	---

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899224056 4052899258969
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Техническое описание продукта

Советы по безопасности

Из-за высокой яркости, ультрафиолетового излучения и высокого внутреннего давления лампы SIRIUS HRI могут использоваться только в закрытых корпусах, специально предназначенных для этой цели. Правильно подобранные фильтры позволяют снизить уровень УФ-излучения до приемлемого уровня. Из треснувшей лампы может выделяться ртуть: необходимо соблюдать особые меры предосторожности. Инструкция по безопасному обращению с лампами предоставляется по запросу и приведена в прилагаемой к лампам брошюре и руководстве пользователя.

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899258969	SIRIUS HRI 140 W RO	Folding carton box 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 дм ³	108.00 g
4052899258976	SIRIUS HRI 140 W RO	Shipping carton box 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 дм ³	262.00 g
4052899258983	SIRIUS HRI 140 W RO	Shipping carton box 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 дм ³	3101.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.