

QUICKTRONIC QTz8

ЭПРА для линейных люминесцентных ламп T8



Характеристики продукта

- Напряжение питания: 220 – 240 В
- Сетевое напряжение: от 198 до 264 В
- Частота напряжения сети питания: 50 Гц | 60 Гц
- Индекс энергоэффективности EEI: A2

Преимущества продукта

- Компактный корпус
- Автоматический перезапуск после замены ламп

Области применения

- Общественные здания
- Спортзалы
- Дневное освещение
- Подходит для использования в светильниках с классом защиты I

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Электрические параметры		Размеры и вес				
	Номинальное напряжение	Частота сети	Длина	Ширина	Высота	Расстояние монтажного отверстия, длина	Вес продукта
QTz8 1X36	220...240 В	50/60 Hz	1500 mm	400 mm	280 mm	140,0 mm	9000 g
QTz8 2X18	220...240 В	50/60 Hz	1500 mm	400 mm	280 mm	140,0 mm	9000 g
QTz8 2X36	220...240 В	50/60 Hz	2100 mm	400 mm	300 mm	200,0 mm	14000 g
QTz8 4X18	220...240 В	50/60 Hz	2100 mm	400 mm	300 mm	200,0 mm	15500 g

Описание продукта	Температуры и условия управления	Срок службы	Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты	
	Диапазон температуры окружающей среды	Срок эксплуатации ЭПРА	Подходит для светильников, имеющ. кл. защ.	Сертификация/Соответствие стандартам	EEI – Класс энергоэффективности
QTz8 1X36	-15...+50 °C	30000 h ¹⁾	I	CE / CQC	A2
QTz8 2X18	-15...+50 °C	30000 h ¹⁾	I	CE / CQC	A2
QTz8 2X36	-15...+50 °C	30000 h ¹⁾	I	CE / CQC	A2
QTz8 4X18	-15...+50 °C	30000 h ¹⁾	I	CE / CQC	A2

Описание продукта	Класс защиты	Условия поставки	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Код заказа	Date of Declaration	Primary Article Identifier
QTz8 1X36	I	85041080900	04-10-2023	4008321863287
QTz8 2X18	I	85041080900	04-10-2023	4008321863300
QTz8 2X36	I	85041080900	04-10-2023	4008321863324
QTz8 4X18	II	85041080900	04-10-2023	4008321863362


Описание продукта	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
QTz8 1X36	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	e28de392-56fa-4be2-ab7c-8346254d1d47

Данные о продуктовой линейке


Описание продукта	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
QTz8 2X18	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	8bf06434-4b09-42fa-acbd-89dcc1a2cc2b
QTz8 2X36	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	065de10a-d1f3-47e7-96c3-babb22cdd794
QTz8 4X18	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	c495d392-0902-4c6b-943c-81b77cb51f8e

1) При максимуме T_c / 10 % выходов из строя

Данные о продуктовой линейке



377010_Quicktronic T8 QTz8 2x36220-240



377022_Quicktronic T8 QTz8 4x18220-240

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Текст спецификации

- In order to achieve good radio interference suppression:1. Keep the cable between ECG and lamp as short as possible.2. The single lamp wires must be routed as close as possible to each other, whereas the lines of the different lamp ends must be routed separately.

Продажи и техническая поддержка

Продажи и техническая поддержка www.osram.com

Загрузка данных

Файл	
	User instruction QUICKTRONIC QTz8
	Certificates QTz CE 3384570 190821
	Certificates 592319_EAC certificate for Quicktronics QT
	Certificates CB Test Certificate CN42990
	Declarations of conformity 504183_DoC QTz8
	Product Datasheet 502688_ECG lifetime - QUICKTRONIC non DIM

Данные о продуктовой линейке

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321863287	QTz8 1X36	Shipping carton box 20	178 mm x 168 mm x 188 mm	5.62 дм³	2183.00 g
4008321863300	QTz8 2X18	Shipping carton box 20	178 mm x 168 mm x 188 mm	5.62 дм³	2283.00 g
4008321863324	QTz8 2X36	Shipping carton box 20	228 mm x 178 mm x 198 mm	8.04 дм³	3391.00 g
4008321863362	QTz8 4X18	Shipping carton box 20	228 mm x 178 mm x 198 mm	8.04 дм³	3391.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.